



Állványtalp finombeállítással, Típus: S



Rendelési adatok

Rendelés száma	442125 S
GTIN	7290005399848
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Tartóerő	320 N
Szélesség	30 mm
Hossz	40 mm
Csatlakozó menet	M5
Kivitel	Kapcsolómágnes
Magasság	35 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen

Termék fajtája

Mágnestalp

Tartozék

3-D csuklós kar Típus 120	442114 120
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 120	442110 120
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Kapcsoló mágneses talphoz Típus S	440762 S