



## Finombeállító bak, Legmagasabb felfekvés: 75mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	374480 75
GTIN	4020772086503
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

- **Finom beállítási lehetőség az M 30×1,5 finommenettel. A fix siklóbetét megakadályozza a munkadarab együttforgását és eltolódását beállítás közben.**
- **A központosító furatba behelyezhetők a mellékelt Ø12×50mm és Ø12×80 mm hengeres csapok, így a szerkezeti magasság 30 ill. 60mm nagyobb.**
- **A 375030sz. központosító lapot a beállító bak alá helyezve, más bakokkal kombinálva maximum kb.1370mm felfekvés magasság alakítható ki.**

#### Figyelem:

Lapos munkadarab felfekvő Ø 12mm központosító furattal 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

### Műszaki leírás

Legmagasabb felfekvés	75 mm
Fej kulcsnyílás	46 mm
Teherbírás	30 kN
Legkisebb felfekvés magasság	55 mm

Alsórész Ø	50 mm
Típus	6415
Termék fajtája	Satu