

Garant**Csigafúró HSS W, bevonat nélkül, Ø DC h8: 2,1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114200 2,1
GTIN	4045197015297
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.

Köszörült, tágas forgácshornyok szűk spirállal.

Fényesre köszörült felület.

Form A csúskialakítással 2,0 mm mérettől.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	2,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L _c	24 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	2,1 mm
Teljes hossz L	49 mm
Előtolás f hosszú forgácsú aluban, műanyagban	0,05 mm/ford,
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	20,9 mm
Csúcsszög	130 fok
Szár	Hengeres szár

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
Típus	W
Spirálszög	35-40 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		