



Állványtalp finombeállítással, Típus: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma	442125 0
GTIN	7290005399909
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Hossz	60 mm
Csatlakozó menet	M8
Kivitel	Kapcsoló mágnes
Magasság	55 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Tartóerő	800 N
Szélesség	50 mm

Termék fajtája

Mágnestalp

Tartozék

3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Kapcsoló mágneses talphoz Típus M	440762 M