



## Állványtalp, Típus: S



### Rendelési adatok

Rendelés száma	442140 S
GTIN	4045197551207
Árucikk kategória	42D

### Leírás

**Kivitel:**

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

**Alkalmazható:**

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

### Műszaki leírás

Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Hossz	36 mm
Szélesség	30 mm
Tartóerő	320 N
Csatlakozó menet	M5
Magasság	36 mm
Kivitel	Kapcsolómágnes

Termék fajtája

Mágnestalp

**Tartozék**

Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
3-D csuklós kar Típus 120	442110 120
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 120	442114 120
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Kapcsoló mágneses talphoz Típus S	440762 S