



Beállító ék „Herkules“, Legmagasabb felfekvés: 63mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	374900 63
GTIN	4020772072773
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil szerkezet; gömbgrafitos öntöttvas és nemesített acél. **A köszörült ékfelületek finom és egyenletes magasságállítást tesznek lehetővé**, 1/10 mm-nél nagyobb pontossággal. A magasságállítás a recés csavarral vagy hatszögkulccsal végezhető el. A kettős hatás nagy löketet és precíz vertikális mozgást eredményez oldalirányú eltolódás nélkül.

Felhasználás:

Különösen rajz szerinti munkáknál, nehéz öntött vagy kovácsolt munkadarabokon, nagy szerszámgépeken.

Tartalom:

375000 sz. cserélhető gömb alakú rátét.

Figyelem:

Lapos munkadarab felfekvő \varnothing 12 mm központosító furattal 375000– 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Magasságállítás orsó-fordulatonként	0,86 mm
Alapfelület hossz	63 mm
Alapterület szélesség	63 mm

Teherbírás	40 kN
Legmagasabb felfekvés	63 mm
Legkisebb felfekvési magasság	50 mm
Típus	6460
Termék fajtája	Ék