

HOLEX®**CNMG 120412 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250254 HBX020
GTIN	4045197816504
Árucikk kategória	22D

Leírás

CNMG 120412 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 1 - 6,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBX020
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 6,5 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergákés
Sorozat	Esztergákés
Sorozat	QuickTurn esztergákés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes