

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB7415 Minőség: HB7415

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 70 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 70 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	TIS
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	S

Minőség	HB7415
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz