


Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7415 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7415
Forgácstörő: TIS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 70 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	S
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 70 m/min
Forgácstörő	TIS
Minőség	HB7415
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fogásmélység a _p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz