

Garant**TN.G 160404, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251542 HB7415 |
| GTIN | 4045197816818 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

TN.G 160404 HB7415 Minőség: HB7415

Forgácstörő: TIM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 1 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 70 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fogásmélység a_p | 1 - 4 mm |
| Minőség | HB7415 |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Előtolás f | 0,1 - 0,25 mm/ford, |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 70 m/min |
| Fő felhasználás | S |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | TIM |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | TN.G 160404 |
| Cserék / élek száma | 6 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |