

Garant**WN.G 060408, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7415
GTIN	4045197816900
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 060408 HB7415 Minőség: HB7415

Forgácstörő: TIM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 1 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 70 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 70 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	TIM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Fő felhasználás	S

Minőség	HB7415
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz