

Garant**WNMG 080412, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080412 HB7415 Minőség: HB7415

Forgácstörő: TIM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 1 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 70 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	TIM
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 70 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HB7415
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm

Fő felhasználás	S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz