


**Garant****CC.T 120404, Minőség: HB7415**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120404 HB7415 Minőség: HB7415  
Forgácstörő: TIS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 70 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 70 m/min
Előtolás $f$	0,1 mm/ford,
Forgácstörő	TIS
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7415
Fő felhasználás	S
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2 mm

Sarokrídusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz