


Garant**CCMT 120408, Minőség: HB7415**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 120408 HB7415 Minőség: HB7415
Forgácstörő: TIS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 70 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Forgácstörő	TIS
Minőség	HB7415
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 70 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz