

Garant**CC.T 060204, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 060204 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VM

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz