

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz