

**Garant****DC.T 070204, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260452 HB7120-1
GTIN	4045197817310
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 070204 HB7120-1 Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min
Minőség	HB7120-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	VM
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz