

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Minőség	HB7120-1

Fő felhasználás	M
Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz