

Garant**DC.T 11T308, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T308 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz