



Állványtalp, Típus: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma	442140 0
GTIN	4045197367365
Árucikk kategória	42D

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Magasság	55 mm
Szélesség	50 mm
Kivitel	Kapcsolómágnes
Tartóerő	800 N
Csatlakozó menet	M8
Hossz	60 mm

Termék fajtája

Mágnestalp

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Kapcsoló mágneses talphoz Típus M	440762 M