


Garant**TCMT 16T308, Minőség: HB7415****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T308 HB7415 Minőség: HB7415

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1 mmElőtolás f : 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 70 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 70 m/min
Minőség	HB7415
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 1 mm
Forgácstörő	TIS
Előtolás f	0,1 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz