

**Beállítható csavarbak acél alsórészsel, Legmagasabb felfekvés: 70mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	373500 70
GTIN	4020772072407
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

Nemesíthető acél, festett.

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

**Figyelem:**

Az 52-es mérettől  $\varnothing$  12 mm központozító furatokkal a 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

**Műszaki leírás**

Teherbírás	100 kN
Szorítóvas horonyszélessége	14 - 22 mm
Legkisebb felfekvés magasság	50 mm
Fej $\varnothing$	50 mm
Alsórész $\varnothing$	50 mm
Legmagasabb felfekvés	70 mm
Típus	6400

Termék fajtája

Satu