



Beállító ék „Herkules“, Legmagasabb felfekvés: 125mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 374900 125 |
| GTIN | 4020772072780 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil szerkezet; gömbgrafitos öntöttvas és nemesített acél. **A köszörült ékfelületek finom és egyenletes magasságállítást tesznek lehetővé**, 1/10 mm-nél nagyobb pontossággal. A magasságállítás a recés csavarral vagy hatszögkulccsal végezhető el. A kettős hatás nagy löketet és precíz vertikális mozgást eredményez oldalirányú eltolódás nélkül.

Felhasználás:

Különösen rajz szerinti munkáknál, nehéz öntött vagy kovácsolt munkadarabokon, nagy szerszámgépeken.

Tartalom:

375000 sz. cserélhető gömb alakú rátét.

Figyelem:

Lapos munkadarab felfekvő \varnothing 12 mm központosító furattal 375000– 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------|
| Teherbírás | 100 kN |
| Alapfelület hossz | 125 mm |
| Legkisebb felfekvési magasság | 100 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Alapterület szélesség | 115 mm |
| Legmagasabb felfekvés | 125 mm |
| Magasságállítás orsó-fordulatonként | 1,16 mm |
| Típus | 6460 |
| Termék fajtája | Ék |