



Oldalszorító befogók, Horonyszélesség a: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	375115 16
GTIN	4020772374167
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Alacsony felépítésű, pozicionálja az oldalszorítót a munkadarabhoz. Ezt követően határozza meg a gépasztal rögzítőcsavarjait. A munkadarab a rögzítőcsavarral feszíthető meg.

Felhasználás:

Nagyon lapos munkadarabok oldalsó befogásához a felületek zavaró kontúrok nélküli teljes megmunkálása érdekében. Horizontálisan és vertikálisan is használható.

Alapanyag:

Nemesített és barnított acél.

Műszaki leírás

Maximális magasság h_2	25 mm
Minimális magasság h_1	16 mm
Szorítóerő F_1 horizontális	15 kN
Menet G	M12
Közbenső magasság H_1	16 mm
Szorítóerő F_2 vertikális	7,5 kN
Horonyszélesség a	16 mm
Hossz L	110 mm
Szélesség B	44 mm

Típus	6496
Termék fajtája	Leszorító