




Szorítóvas lépcsős fogazással, DIN 6314 Z, Horonyszélesség×teljes hossz: 18X125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	372000 18X125
GTIN	4020772070397
Árucikk kategória	35A

Leírás

Felhasználás:

Csak a 372200 sz. univerzális szorítóalátétekkel együtt.

Alapanyag:

Nemesíthető acél

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M16; M18
Magasság	25 mm
Szélesség	50 mm
Teljes hossz	125 mm
Horonyszélesség	18 mm
Típus	6314Z
Szabvány	DIN 6314 Z
Termék fajtája	Szorítóvas