



## Állványtalp, Típus: 0



### Rendelési adatok

Rendelés száma	442120 0
GTIN	7290005393020
Árucikk kategória	46G

### Leírás

**Kivitel:**

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

**Alkalmazható:**

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

### Műszaki leírás

Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Szélesség	50 mm
Tartóerő	800 N
Csatlakozó menet	M8
Hossz	60 mm
Kivitel	kapcsolómágnes
Magasság	55 mm
Termék fajtája	Mágnestalp

**Tartozék**

Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Kapcsoló mágneses talphoz Típus M	440762 M