



Állványtalp, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	442140 1
GTIN	4045197367372
Árucikk kategória	42D

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Kivitel	Kapcsolómágnes
Szélesség	50 mm
Magasság	55 mm
Hossz	80 mm
Csatlakozó menet	M8
Tartóerő	1000 N

Termék fajtája

Mágnestalp

Tartozék

Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Kapcsoló mágneses talphoz Típus M	440762 M