

**Beállítható csavarbak acél alsórészsel, Legmagasabb felfekvés: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	373500 100
GTIN	4020772072414
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Nemesíthető acél, festett.

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

Figyelem:

Az 52-es mérettől \varnothing 12 mm központosító furatokkal a 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Legmagasabb felfekvés	100 mm
Szorítóvas horonyszélessége	14 - 22 mm
Alsórész \varnothing	50 mm
Fej \varnothing	50 mm
Teherbírás	100 kN
Legkisebb felfekvési magasság	70 mm
Típus	6400

Termék fajtája

Satu