



Állványtalp, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	442120 1
GTIN	7290005393044
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Műszaki leírás

Kivitel	kapcsolómágnes
Magasság	55 mm
Hossz	75 mm
Csatlakozó menet	M8
Tartóerő	1000 N
Szélesség	50 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	középen
Termék fajtája	Mágnestalp

Tartozék

3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Kapcsoló mágneses talphoz Típus M	440762 M