

**Beállítható csavarbak acél alsórészsel, Legmagasabb felfekvés: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	373500 140
GTIN	4020772072421
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Nemesíthető acél, festett.

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

Figyelem:

Az 52-es mérettől \varnothing 12 mm központozító furatokkal a 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Teherbírás	120 kN
Alsórész \varnothing	68 mm
Szorítóvas horonyszélessége	20 - 40 mm
Legmagasabb felfekvés	140 mm
Fej \varnothing	68 mm
Legkisebb felfekvési magasság	100 mm
Típus	6400

Termék fajtája

Satu