



## Állványtalp, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	442140 2
GTIN	4045197367389
Árucikk kategória	42D

### Leírás

#### Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

#### Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

### Műszaki leírás

Hossz	117 mm
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Magasság	55 mm
Kivitel	Kapcsolómágnes
Szélesség	50 mm
Tartóerő	1300 N
Csatlakozó menet	M10×1,25

Termék fajtája

Mágnestalp

**Tartozék**

Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
3-D csuklós kar Típus 600	442110 600
3-D csuklós kar Típus 600	442114 600
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Kapcsoló mágneses talphoz Típus M	440762 M