

**Oldalszorító pofa pár Bulle, tartozékokkal, Horonyszélesség a: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375110 12
GTIN	4020772072957
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Alacsony felépítés, nincsenek kiálló felfogócsavarok. Az asztalhoronyhoz képest minden tetszőleges szögben szorít. Az oldalsó csavar meghúzásakor a munkadarab, az ékhatás következtében, lefelé biztonságosan rászorul a gépasztalra.

Felhasználás:

Alacsony lapok oldalsó befogására, közvetlenül a gépasztalon.

Alapanyag:

Nemesített és barnított acél.

Tartalom:

2 rögzítő csavar, DIN 912, 10.9, T-horonycsappal és ISO 2936 C hatszög csavarhúzóval együtt.

Figyelem:

Csak párban szállítható!

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M10
Hossz	80 mm
Magasság	20 mm
Szélesség	40 mm
Horonyszélesség a	12 mm

Típus	6490
Termék fajtája	Leszorító