



## Oldalszorító befogók, Horonyszélesség a: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	375115 20
GTIN	4020772374181
Árucikk kategória	35A

### Leírás

#### Kivitel:

Alacsony felépítésű, pozicionálja az oldalszorítót a munkadarabhoz. Ezt követően határozza meg a gépasztal rögzítőcsavarjait. A munkadarab a rögzítőcsavarral feszíthető meg.

#### Felhasználás:

**Nagyon lapos munkadarabok oldalsó befogásához** a felületek zavaró kontúrok nélküli teljes megmunkálása érdekében. Horizontálisan és vertikálisan is használható.

#### Alapanyag:

Nemesített és barnított acél.

### Műszaki leírás

Maximális magasság $h_2$	30 mm
Menet G	M16
Minimális magasság $h_1$	19 mm
Szorítóerő $F_2$ vertikális	12,5 kN
Horonyszélesség a	20 mm
Szorítóerő $F_1$ horizontális	25 kN
Közbenső magasság $H_1$	19 mm
Hossz L	130 mm
Szélesség B	56 mm

Típus	6496
Termék fajtája	Leszorító