

**Beállítható csavarbak acél alsórészsel, Legmagasabb felfekvés: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	373500 200
GTIN	4020772072490
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Nemesíthető acél, festett.

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással. Extra erős kivitel nagy munkadarabokhoz.

Figyelem:

Az 52-es mérettől \varnothing 12 mm központosító furatokkal a 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Legkisebb felfekvés magasság	140 mm
Szorítóvas horonyszélessége	20 - 40 mm
Alsórész \varnothing	100 mm
Teherbírás	350 kN
Legmagasabb felfekvés	200 mm
Fej \varnothing	80 mm
Típus	6400

Termék fajtája

Satu