

**PLANOLITH****Univerzális finom mérőasztal 3-D NOGacsuklós karral, Asztal  
hossza×szélesség: 400X250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Árucikk kategória	46H

**Leírás****Kivitel:**

Leppelt mérőfelületek kalibrálási bizonyítvánnyal. Masszív 3D csuklós kar mechanikus központi szorítással. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. Gyors és egyszerű pozicionálás. Univerzális mérőóra-befogó.  
Finombeállítással, Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 col befogószárokhoz, és fecskefarok vezetővel rendelkező mérőkészülékekhez.

**Műszaki leírás**

Csuklós kar hossza L <sub>2</sub>	113 mm
Súly	17,5 kg
Csuklós kar hossza L <sub>1</sub>	133 mm
Csatlakozó menet	M8
3-D csuklós kar hatósugara	290 mm
Szabvány	DIN 876/1

Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Mérőasztal

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

## Tartozék

3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM