

**Erősített csavarbak, Legmagasabb felfekvés: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	374400 300
GTIN	4020772072636
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

- Nemesíthető acél orsó; festett nemesíthető acél test.
- Trapézmenetes orsó.

**Figyelem:**

Ø 12 mm központosító furattal 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

**Műszaki leírás**

Talphossz	220 mm
Talp szélesség	190 mm
Horonyszélesség	26 mm
Legkisebb felfekvés magasság	200 mm
Résközép-távolság	150 mm
Teherbírás	80 kN
Legmagasabb felfekvés	300 mm

Fej kulcsnyílás	65 mm
Típus	6435S
Termék fajtája	Satu