



Oldalszorító befogók, Horonyszélesség a: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	375115 22
GTIN	4020772374198
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Alacsony felépítésű, pozicionálja az oldalszorítót a munkadarabhoz. Ezt követően határozza meg a gépasztal rögzítőcsavarjait. A munkadarab a rögzítőcsavarral feszíthető meg.

Felhasználás:

Nagyon lapos munkadarabok oldalsó befogásához a felületek zavaró kontúrok nélküli teljes megmunkálása érdekében. Horizontálisan és vertikálisan is használható.

Alapanyag:

Nemesített és barnított acél.

Műszaki leírás

Közbenső magasság H_1	22 mm
Minimális magasság h_1	22 mm
Szorítóerő F_2 vertikális	18 kN
Menet G	M20
Szorítóerő F_1 horizontális	36 kN
Maximális magasság h_2	36 mm
Horonyszélesség a	22 mm
Hossz L	152 mm
Szélesség B	62 mm

Típus	6496
Termék fajtája	Leszorító