

**Beállítható csavarbak acél alsórészsel, Legmagasabb felfekvés: 210mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	373500 210
GTIN	4020772072438
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Nemesíthető acél, festett.

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

Figyelem:

Az 52-es mérettől \varnothing 12 mm központosító furatokkal a 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Legmagasabb felfekvés	210 mm
Legkisebb felfekvési magasság	140 mm
Fej \varnothing	70 mm
Alsórész \varnothing	80 mm
Szorítóvas horonyszélessége	20 - 40 mm
Teherbírás	170 kN
Típus	6400

Termék fajtája

Satu