



Erősített csavarbak, Legmagasabb felfekvés: 460mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	374400 460
GTIN	4020772072643
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Nemesíthető acél orsó; festett nemesíthető acél test.
- Trapézmenetes orsó.

Figyelem:

Ø 12 mm központosító furattal 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Teherbírás	60 kN
Talphossz	220 mm
Talp szélesség	190 mm
Legmagasabb felfekvés	460 mm
Résközép-távolság	150 mm
Fej kulcsnyílás	65 mm
Legkisebb felfekvési magasság	290 mm

Horonyszélesség	26 mm
Típus	6435S
Termék fajtája	Satu