

**T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett, Típus: 101063****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375300 101063
GTIN	4020772080839
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.

**Standard kivitel**, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 – M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 – M24-hez).

**Szabvány:**

**DIN 787**

**Tartalom:**

**Komplett**, extra erős 375340 sz. alátéttel és 375385 sz. magas anyával.

**Figyelem:**

· **Leolvasási példa – 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.**

**Műszaki leírás**

T-horony névleges méret	10 mm
Kő szélessége e	15 mm
Keskeny kő szélessége a	9,7 mm
Magasság k	6 mm
Menethossz b	45 mm
Menet G	M10
Hossz L	63 mm
Típus	787

Termék fajtája

Horonycsavar