



## Állványtalp, Típus: F



### Rendelési adatok

Rendelés száma	442120 F
GTIN	7290005398223
Árucikk kategória	46G

### Leírás

#### Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval. Eltérő belső menetek különböző csuklós karok befogására.

#### Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

### Műszaki leírás

Tartóerő	1000 N
Csatlakozó menet elhelyezkedése	különb
Magasság	55 mm
Kivitel	Fleximágnes
Csatlakozó menet	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Szélesség	50 mm
Hossz	75 mm

Termék fajtája

Mágnestalp

**Tartozék**

Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
3-D csuklós kar Típus 600	442110 600
3-D csuklós kar Típus 600	442114 600
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240