

**Beállítható csavarbak acél alsórészsel, Legmagasabb felfekvés: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	373500 300
GTIN	4020772072445
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

Nemesíthető acél, festett.

Önzáró trapézmenetes orsó végállás biztosítással.

**Figyelem:**

Az 52-es mérettől  $\varnothing$  12 mm központozító furatokkal a 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

**Műszaki leírás**

Legkisebb felfekvés magasság	190 mm
Teherbírás	350 kN
Legmagasabb felfekvés	300 mm
Fej $\varnothing$	80 mm
Szorítóvas horonyszélessége	20 - 40 mm
Alsórész $\varnothing$	100 mm
Típus	6400

Termék fajtája

Satu