



## Állványtalp, Típus: V



### Rendelési adatok

Rendelés száma	442120 V
GTIN	7290003243327
Árucikk kategória	46G

### Leírás

#### Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad. Vákuumtalp, minden sík és pórusmentes felülethez hozzátapad.

#### Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

### Műszaki leírás

Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Magasság	26 mm
Csatlakozó menet	M8
Kivitel	Vákuumtalp
Hossz	100 mm
Tartóerő	350 N
Szélesség	100 mm
Termék fajtája	Mágnestalp

**Tartozék**

3-D csuklós kar Típus 240	442110 240
3-D csuklós kar Típus 290	442110 290
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442100 2SM
3-D csuklós kar Típus 240	442114 240
Befogó mérőállványhoz Típus 2SM	442104 2SM
3-D csuklós kar Típus 290	442114 290
Befogó mérőállványhoz Típus QR	442100 QR
Befogó mérőállványhoz Típus CA	442100 CA
Befogó mérőállványhoz Típus K2	442100 K2
Befogó mérőállványhoz Típus H	442100 H
Befogó mérőállványhoz Típus K1	442100 K1