

**Erősített csavarbak, Legmagasabb felfekvés: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	374400 750
GTIN	4020772072650
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

- Nemesíthető acél orsó; festett nemesíthető acél test.
- Trapézmenetes orsó.

Figyelem:

Ø 12 mm központosító furattal 375000 – 375030 sz. rátétekhez.

Műszaki leírás

Talp szélesség	190 mm
Talphossz	220 mm
Horonyszélesség	26 mm
Fej kulcsnyílás	65 mm
Legkisebb felfekvés magasság	430 mm
Teherbírás	50 kN
Résközép-távolság	150 mm

Legmagasabb felfekvés	750 mm
Típus	6435S
Termék fajtája	Satu