

PLANOLITH**Univerzális finom-mérőasztal, nagyméretű kivitel Gránit, Asztal hossza: 400mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 442570 400 |
| GTIN | 2050001051141 |
| Árucikk kategória | 46H |

Leírás**Kivitel:**

Finom leppelt mérőfelület. Nagyon merev és masszív felépítés. Maximális minőségű és keménységű természetes gránitlap.

Befogó T-horonnyal a hátsó hosszanti külső élen, az oszlop eltolására és rögzítésére, finom magasságállítással és finombeállítással a keresztkaron, krómozott mérőrudazattal. Mérőóra felfogó furat Ø 8 mm.

Síklapúság ≤ 3 µm.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás **nem díjmentes.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Súly | 44 kg |
| Kinyúlás | 300 mm |
| Asztal szélessége | 300 mm |
| Asztal hossza | 400 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Oszlop Ø | 35 mm |
| Mérési magasság maximum | 400 mm |
| Szabvány | DIN 876 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Kalibrálás | D1 |
| Termék fajtája | Mérőasztal |

Szolgáltatások

| | |
|---|----------------|
| KalibrálásMérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm | 024580 400X400 |
|---|----------------|