

**Mitutoyo****Precíziós magasságmérő előrajzoló, Előrajzolási magasság: 200mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	443500 200
GTIN	4946368091303
Árucikk kategória	44A

## Leírás

### Kivitel:

Erős talp köszörült felfekvő felülettel, **edzett és köszörült mérőléc**. Minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozva. Éles, mélyfekete skálázás. Finombeállítással. Az enyhén megemelt mérőléc-élek megakadályozzák, hogy a tolószerszemet a skálázást megsértse. A leolvasási nulla érték és a rajzolóhegy a talp felfekvő felületével összehangolva (rajzolási lehetőség „0”-tól). Így a rajzméreteket számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. A rajztű **keményfém betétes**.

## Műszaki leírás

Mérőoszlop keresztmetszet	20×6 mm
Előrajzolási magasság	200 mm
Talpfelület szélesség	65 mm
Talpfelület hossz	100 mm
Kalibrálás	E1
Nóniusz	1/50 mm
Hibahatár	0,03 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

## Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024630 300
DAkKS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024640 300

## Tartozék

Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzolási magasság 200 mm	443510 200
--------------------------------------------------------------	------------