

**HOLEX****Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418000 800
GTIN	4045197203618
Árucikk kategória	41Z

**Leírás****Kivitel:**

Mérősin és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek. Mattkrómozott nóniusz.

**Tartalom:**

500-as mérettől dobozban.

**Műszaki leírás**

Mérőszár b	13 mm
Mérőszár a	10 mm
Osztás	1/20 mm
Méréstartomány	0 - 800 mm
Nóniusz-hossz	39 mm
Híd hossza	250 mm
Mérősin keresztmetszete	20×5 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Mérési eltérés E MPE	±0,12 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg

Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Kalibrálás	A1
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

### Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000