



Univerzális mérőasztal, Asztal hossza: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	442940 180
GTIN	4030234000114
Árucikk kategória	46K

Leírás

Kivitel:

Erős öntött talp; négyszögletes mérőasztal. Mérőasztal-felület edzve és finomra köszörülve, bemunkált porhornyokkal. Erős, edzett, ill. keménykrómozott közéoszlop meredek menettel és beállító anyával. Edzett, ill. keménykrómozott, horizontálisan állítható keresztkar mérőórákhoz vagy finomkijelzőkhöz. Mérőóra-befogó Ø 8 mm, cserélhető (10 h7 külön rendelésre).

Síklapúság ≤ 16 µm.

Műszaki leírás

Asztal hossza	180 mm
Kinyúlás	180 mm
Keresztkar Ø	22 mm
Oszlop Ø	35 mm
Súly	13 kg
Asztal szélessége	98 mm

Mérési magasság maximum	180 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Kalibrálás	D1
Termék fajtája	Mérőasztal

Szolgáltatások

KalibrálásMérőasztal Maximum asztalméret 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------