

**Mitutoyo****Precíziós magasságmérő előrajzoló, Előrajzolási magasság: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	443500 300
GTIN	4946368096223
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Erős talp köszörült felfekvő felülettel, **edzett és köszörült mérőléc**. Minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozva. Éles, mélyfekete skálázás. Finombeállítással. Az enyhén megemelt mérőléc-élek megakadályozzák, hogy a tolószerkezet a skálázást megsértse. A leolvasási nulla érték és a rajzolóhegy a talp felfekvő felületével összehangolva (rajzolási lehetőség „0”-tól). Így a rajzméretek számítási hiba nélkül közvetlenül felvihetők. A rajztű **keményfém betétes**. Állítható mérősínnel.

**Műszaki leírás**

Előrajzolási magasság	300 mm
Mérőoszlop keresztmetszet	28×9 mm
Kalibrálás	E1
Talpfelület hossz	135 mm
Talpfelület szélesség	91 mm
Nóniusz	1/50 mm

Hibahatár	0,04 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

## Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024630 300
DAkKS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024640 300

## Tartozék

Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzolási magasság 300 mm	443510 300
--	------------