

HOLEX**Mélységmérő tolómérő, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418300 150
GTIN	4045197203632
Árucikk kategória	41Z

Leírás**Kivitel:**

Mattkrómozott mérősin és nóniusz. Állítható nóniusz. Kontrasztos skálázás. **Mérő és felfekvő felületek finoman leppelve.** A kiegészítő hidakkal (418744 sz.) nagyobb hídhosszak is elérhetőek.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő hidak 418744 sz. (180 – 320 mm).

Műszaki leírás

Nóniusz-hossz	39 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
Osztás	1/20 mm
Híd hossza	100 mm
Mérősin keresztmetszete	11×4 mm
Csomagolás	Tok
Mérési eltérés E MPE	±0,05 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	analóg
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett

Kalibrálás	A1
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180
Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320